

## SƠN TRẮNG DÙNG TRONG THỬ TỪ TÍNH NABAKEM MP-35

Tên sản phẩm: **Nabakem MP-35**

Tên gọi khác: Sơn trắng dùng trong thử từ tính, MP-35,  
MP-35 Nabakem,...

Hãng - Xuất xứ: **Nabakem – Hàn Quốc**

Quy cách: **Chai 450 ml**



### Ứng dụng:

Phát hiện ra các khuyết điểm của kết cấu hàn, sản phẩm đúc, đường ống, bình áp suất, van...

### Hướng dẫn sử dụng:

- Vệ sinh bề mặt vật liệu cần kiểm tra vết nứt với chất làm sạch (Mega Check).  
(Thời gian khô 5 ~ 10 phút)
- Phun đồng đều sản phẩm (MP-35) lên bề mặt vật liệu cần kiểm tra
- Đặt vào tủ trường
- Phun xịt hạt từ đen (SM-15) đồng đều lên vị trí cần xác định
- Kiểm tra các khu vực thử nghiệm bằng mắt thường

### Đặc tính:

- Mùi dễ chịu không gắt, màu sắc sáng bóng, độ khô tốt, dễ dàng lau rửa sau khi sử dụng

**Bảo quản:** Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, cách xa nguồn nhiệt.

